


力矩补偿器
DARD-L1-50-M
订货号: 2349278

FESTO



数据表

特性	值
规格	50
径向偏差 +/-	4 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
+/- 力方向上允许的最大长期负载	3150 N
产品重量	960 g
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	镀锌钢
螺栓材料	钢
衬套材料	镀锌钢
接头材料	镀锌钢
螺钉材料	涂层钢