

连接电缆
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
订货号: 2384165



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
安装位置	可选
产品重量	28 g
电气接口 1	2x 直角式插座, M12, 3 针
电气接口 2	直角式插头, M8, 4 针
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
电缆长度	0.2 m
电缆直径	2.9 mm
电缆结构	2 x 0.14 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)