

# 总线节点 CPX-FB40

订货号: 2474896

FESTO



## 数据表

特性	值
协议	ETHERNET POWERLINK V2
尺寸 (宽x长x高)	(包括互连模块) 50 x 107 x 50 mm
产品重量	125 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
LED 显示屏, 产品特点	M: 修改, 参数设置 PL: 负载电源 PS: 电子元件电源、传感器电源 SF: 系统故障
LED 显示屏, 总线专用	BE: POWERLINK 错误 BS: Powerlink 状态 L/A1: 链接/活动端口 1 L/A2: 连接/工作端口 2
针对设备的诊断	面向通道和模块的诊断 模块欠压 诊断存储器
操作员控制装置	DIL 开关
现场总线接口	2 个插座, M12x1, 4 针, D 编码
最大地址容量, 输入	64 Byte
最大地址容量, 输出	64 Byte
参数设置	诊断特性 防错响应 强制通道 信号设置 系统参数
波特率	100 Mbit/s
配置支持	XDC 文件 XDD 文件

特性	值
附加功能	通过 "SDO" 进行非周期数据访问 通过以太网实现非环数据访问 - 通过 DHCP、DIP 开关或人机界面来设定 IP 地址 集成集线器 通过现场总线实现通道级诊断 纯文本启动参数设置，通过现场总线 用过程参数可显示系统状态 附加诊断接口，用于人机界面
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
内部功耗，标称工作电压	典型值 100 mA
反极性保护	用于工作电压