

挡块组件
DADP-ES-Q12-32
订货号: 2536505

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
旋转角度调节范围	0 deg...270 deg
安装位置	可选
微调	-6 deg
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	250 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	高合金不锈钢
杆材料	铍青铜，镀镍
圆片材料	阳极氧化精制铝合金