

密封圈

NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

订货号: 2652516

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水 (液态, 无冰) 水蒸气
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...120 °C
标称扭矩	6.5 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	0.02 g
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	PEEK