

挡块组件
EADP-ES-R3-16
订货号: 2715501

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
旋转角度调节范围	0 deg...325 deg
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
环境温度	0 °C...50 °C
惯性动量 JO	0.35 kgcm ²
产品重量	100 g
安装方式	通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	铍青铜，镀镍
法兰材料	精制铝合金 阳极氧化处理
支架材料	精制铝合金 阳极氧化处理