

夹紧轴套
EAMH-86-10-C27.3-P
订货号: 2789365

FESTO



数据表

特性	值
规格	86
安装位置	可选
最大转速	5000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	9 kgmm ²
产品重量	115 g
材料说明	RoHS 合规