


法兰安装件
EAHH-V2-32-R1
订货号: 2827587

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
最大负载能力	1 kN
产品重量	206 g
材料说明	RoHS 合规
板材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢