


T型快插接头
NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

订货号: 2839867

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
安装方式	拧入
产品重量	25 g
电气接口 1	直列式插座, M12x1, 5 针, A 编码
电气接口 2	直列式插座, M12, 5 针, A 编码
电气接口 3	直列式插头, M12, 5 针, 编码 A
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	1.5 kV
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
接管螺母材料	压铸锌 镀镍
密封件材料	FPM
电触头材料	铜合金 青铜