

气路板模块
MRS-4
订货号: 2844348

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
最大阀位数量	4
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	2.5 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	4 Nm
产品重量	650 g
气接口，气口 1	G3/8
材料说明	RoHS 合规
底座材料	精制铝合金