

管接螺母
MCK-PK-4
订货号: 2965

FESTO



数据表

特性	值
规格	内螺纹 M10x1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口, 气口 1	适用于气管外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm, 带管接螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规