

底座
VABS-S7-BE-B-G14-VDE1
订货号: 2999476

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
先导气源	内先导
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
流量 Kv, 增压	2.2 m³/h
排气流量 Kv	8.6 m³/h
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	250 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
底座材料	Ematal 涂层铝
密封件材料	NBR