

密封阀芯
VAVC-Q2-M22U-15-N
订货号: 3019151

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	15
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	5 °C...20 °C
材料说明	RoHS 合规
关断元件材料	NBR
碗罩材料	PA6