

T 型带倒钩接头
T-PK-2
订货号: 30919

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	1.5 mm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气接口, 气口 1	适用于气管外径 3 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	POM