

连接电缆
KMC-1-230AC-2,5
订货号: 30932

FESTO



数据表

特性	值
海事分类	参见证书
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	170 g
电气接口	?? 类型 A
标称工作电压, 交流	230 V
反极性保护	适用于所有电气连接
保护导线接口	可用
电缆长度	2.5 m
电缆直径	6 mm
电缆结构	3 x 0.75 mm ²
防护等级	IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
外壳材料	PC
电触头材料	青铜