


接近开关 SMPO-1-H-B

订货号: 31008

FESTO



数据表

特性	值
设计	方形结构
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
测量原理	磁感式
工作压力	2 bar...6 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
环境温度	-15 °C...60 °C
切换值的重复性	+/-0.2 mm
打开时间	30 ms
关闭时间	25 ms
安装方式	带通孔 带附件
阀功能	3/2
气动接口	倒钩接头 PK-3
产品重量	14 g
外壳材料	黄铜 PA POM
开关状态指示	光学
防护等级	IP65
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L