

套管螺纹接头
MKGV-36-M40

订货号: 3152613

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
包规格	100
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
环境温度	-40 °C...100 °C
安装方式	通过外螺纹
材料说明	RoHS 合规
接头材料	PA