

防护套管
MKG-23-PG-29-B
订货号: 3156318

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...100 °C
材料说明	RoHS 合规
保护管材料	PP