

双耳环支座
LSNG-40
订货号: 31741

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
基于标准	VDMA 24562
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	1.5 kN
产品重量	228 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金钢
关节轴承材料	钢 PTFE