

# 双耳环支座 LBG-32

订货号: 31761

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	32
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	0.9 kN
产品重量	220 g
	7.75 oz
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸不锈钢
螺栓材料	表面硬化钢
锁的材料	弹簧钢