

# 双耳环支座 LBG-50

订货号: 31763

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	50
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。不包括印刷电路板、导线、电气连接器和线圈 铜的合金成分超过 1% 的金属不得使用。但印刷电路板、电缆、电气连接器和线圈除外 铜含量超过 5% 的金属不得使用。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	2.5 kN
产品重量	540 g 19.03 oz
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸不锈钢
螺栓材料	表面硬化钢
锁的材料	弹簧钢