

直角式双耳环支座
LQG-80
订货号: 31772

FESTO



数据表

特性	值
规格	80
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	6 kN
产品重量	1126 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	球墨铸铁
螺栓材料	表面硬化钢
锁的材料	弹簧钢