

圆形气缸 DGS-25-25-PPV-A



产品代号: 32437
将被停止供应的产品

FESTO

两端带可调气动端位缓冲机构

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
工作压力	1 ... 12 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)