

直线驱动单元
SLM-12- -KF-A
订货号: 32781

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...500 mm
活塞直径	12 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫 液压缓冲器，稳定的特性曲线
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
位置检测	通过接近开关 通过电感式传感器
派生型	标准型
工作压力	0.7 Mpa 7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	68 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	68 N
移动质量	620 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	10 g
0 mm 行程的基本重量	1110 g
每 10 m 行程的附加重量	10 g
气动接口	M5
盖子材料	铝
密封件材料	PA TPE-U(PU)
外壳材料	铝