

单向阀  
H-1/8-A/I  
订货号: 3324

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 阀功能                      | 止回功能                                  |
| 气接口, 气口 1                | G1/8                                  |
| 气接口, 气口 2                | G1/8                                  |
| 安装方式                     | 管式安装                                  |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 280 l/min                             |
| 工作压力                     | 0.04 Mpa...0.8 Mpa<br>0.4 bar...8 bar |
| 环境温度                     | -10 °C...60 °C                        |
| 外壳材料                     | 黄铜                                    |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B2-L                        |
| 介质温度                     | -10 °C...60 °C                        |
| 产品重量                     | 21 g                                  |
| 密封件材料                    | NBR                                   |