

双耳环支座
LNG-40
订货号: 33891

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
基于标准	ISO 15552（之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...80 °C
最大负载能力	1.5 kN
产品重量	161 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	回火钢
轴承材料	PA