

双耳环支座 LNG-50

订货号: 33892

FESTO



数据表

特性	值
规格	50
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...80 °C
最大负载能力	2.5 kN
产品重量	281 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	回火钢
轴承材料	PA