

双耳环支座
LNG-80
订货号: 33894

FESTO



数据表

特性	值
规格	80
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...80 °C
最大负载能力	6 kN
产品重量	805 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	球墨铸铁
轴承材料	PA