


延时阀
VZA-3-1/4
订货号: 3434

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	0 bar...10 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	600 l/min
可调延时	0 s...30 s
防爆	☒ 1 (ATEX) ☒ 2 (ATEX) ☒ 21 (ATEX) ☒ 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
安装方式	带通孔
气动接口	G1/8 G1/4
材料说明	RoHS 合规