

密封圈
OL-1/4
订货号: 34635

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	ISO 16030
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...3 Mpa -13.775 psi...435 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...30 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-40 °C...100 °C
室温下手动拧紧	是
标称扭矩	10 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	0.32 g
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	铝
密封件材料	HNBR