


气控阀  
VLX-2-1-MS-NPT  
订货号: 34926

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 结构特点                    | 膜片式阀                            |
| 驱动方式                    | 气动                              |
| 密封原理                    | 软密封                             |
| 安装位置                    | 可选                              |
| 安装方式                    | 管式安装                            |
| 过程阀连接                   | NPT1                            |
| 公称通径                    | 25 mm                           |
| 阀功能                     | 两位两通，常闭，单稳态                     |
| 流向                      | 不可逆                             |
| 介质压力                    | 1 bar...10 bar                  |
| 排气功能                    | 不带节流选项                          |
| 复位类型                    | 气动弹簧                            |
| 先导类型                    | 先导驱动                            |
| 辅助先导气口 12               | M5                              |
| 先导介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 中等                      | 过滤的压缩空气，过滤等级 200 µm             |
| 介质温度                    | -10 °C...80 °C                  |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 14000 l/min                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 外壳材料                    | 黄铜                              |
| 螺钉材料                    | 高合金不锈钢                          |
| 螺钉的物料编号                 | 1.4301                          |
| 产品重量                    | 1010 g                          |