


连接电缆  
KMYZ-2-24-2,5-LED  
订货号: 34997

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 海事分类                | 参见证书                              |
| 开关位置指示器             | LED                               |
| 安装方式                | 通过自攻螺丝安装在电磁阀上                     |
| 安装位置                | 可选                                |
| 产品重量                | 50 g                              |
| 电气接口                | 2 针/2 芯<br>直角式插座/电缆<br>方形结构/开放式末端 |
| 标称工作电压 DC           | 24 V                              |
| 40°C 时的额定电流         | 1 A                               |
| 保护导线接口              | 不可用                               |
| 电缆长度                | 2.5 m                             |
| 电缆特征                | 标准                                |
| 电缆直径                | 3.4 mm                            |
| 电缆结构                | 2 x 0.25 mm <sup>2</sup>          |
| 防护等级                | IP65                              |
| 环境温度                | -10 °C...50 °C                    |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟 RoHS 指令                      |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 RoHS 指令                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                    |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                       |
| 电缆护套材料              | TPE-U(PUR)                        |
| 外壳材料                | PA                                |
| 电触头材料               | 青铜                                |