

电磁线圈
VACC-S18-70-K4-1U-EX4D
订货号: 3504563

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V AC: 50/60 Hz, 功率 7.0 VA 24 V DC: 7.0 W
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEx)
防爆	Ⅰ区 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) Ⅱ区 (ATEX) Ⅱ区 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) Ⅱ区 22 (ATEX)
证书签发机构	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T80°C、95°C、130°C Db
防爆环境温度	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65

特性	值
产品重量	1700 g
电气接口	端子盒，电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	精制铝合金 灰铸铁