



旋转式手柄阀  
VHER-P-H-B43C-G14  
订货号: 3515361

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 阀功能                     | 三位四通，关闭                                          |
| 驱动方式                    | 手动                                               |
| 宽度                      | 66 mm                                            |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1150 l/min                                       |
| 工作气口                    | G1/4                                             |
| 工作压力                    | 0 bar...10 bar                                   |
| 工作压力说明                  | 仅在接口 3 处进行真空操作<br>在双压运行模式下，接口 1 的压力必须高于接口 3 的压力。 |
| 结构特点                    | 旋转闸阀                                             |
| 公称通径                    | 8 mm                                             |
| 排气功能                    | 带节流选项                                            |
| 使用说明                    | 仅手动驱动                                            |
| 控制锁                     | 可以用附件关闭                                          |
| 密封原理                    | 硬                                                |
| 先导类型                    | 直接                                               |
| 流向                      | 不可逆                                              |
| 重叠自由度                   | 是                                                |
| 开关位置指示器                 | 通过附件安装                                           |
| 防爆                      | 区 2 (ATEX)<br>区 22 (ATEX)                        |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                            |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 介质温度                    | -20 °C...80 °C                                   |
| 环境温度                    | -20 °C...80 °C                                   |
| 驱动扭矩                    | 2 Nm                                             |
| 产品重量                    | 435 g                                            |
| 安装方式                    | 面板式安装<br>带通孔<br>要么：                              |
| 气接口，气口 1                | G1/4                                             |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 2 | G1/4    |
| 气接口, 气口 3 | G1/4    |
| 气接口, 气口 4 | G1/4    |
| 材料说明      | RoHS 合规 |
| 密封件材料     | NBR     |
| 外壳材料      | PA      |
| 杆材料       | PA      |