


导向单元
FEN-8/10- -KF
订货号: 35197

FESTO



数据表

特性	值
规格	8/10
行程	1 mm...100 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
防爆	必须遵守证书中的信息!
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	450 N
最大力 F_y , 静态	680 N
最大力 F_z	450 N
最大力 F_z , 静态	680 N
最大力矩 M_x	11 Nm
最大扭矩 M_x , 静态	16 Nm
最大力矩 M_y	5 Nm
最大扭矩 M_y , 静态	7 Nm
最大力矩 M_z	5 Nm
最大扭矩 M_z , 静态	7 Nm
位移力	15 N
每 10 mm 行程的额外移动质量	8 g
0 mm 行程的基本重量	300 g
每 10 m 行程的附加重量	8 g
0 mm 行程时的重心	30 mm
每 10 mm 额外移动质量的重心	4.9 mm
安装方式	通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
导向部件材料	回火钢
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
联接板材料	阳极氧化精制铝合金