


角座阀  
VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16  
订货号: 3539784

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 结构特点                | 带活塞驱动器的提动阀                                            |
| 驱动方式                | 气动                                                    |
| 密封原理                | 软密封                                                   |
| 安装位置                | 可选                                                    |
| 安装方式                | 管式安装                                                  |
| 线路连接                | 螺纹接口 1 NPT, 符合 ANSI/ASME B 1.20.1                     |
| 公称通径                | 24 mm                                                 |
| 阀功能                 | 两位两通, 常闭, 单稳态                                         |
| 流向                  | 不可逆<br>气体介质, 在阀座上方                                    |
| 介质压力                | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar                     |
| 标称压力 PN             | 40                                                    |
| 排气功能                | 不带节流选项                                                |
| 复位类型                | 弹簧复位                                                  |
| 先导类型                | 外部控制                                                  |
| 气动接口                | 内螺纹 G1/8                                              |
| 工作压力                | 0.6 Mpa...1 Mpa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi |
| 中等                  | 水蒸气<br>惰性气体<br>过滤的压缩空气, 过滤等级 200 µm                   |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| 最大粘度                | 600 mm²/s                                             |
| 介质温度                | -40 °C...200 °C                                       |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                        |
| 流量 Kv               | 12 m³/h                                               |
| 材料说明                | RoHS 合规                                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                      |
| 过程阀外壳材料             | 压铸不锈钢                                                 |
| 过程阀外壳的材料编号          | 1.4408                                                |
| 丝杆密封件材料             | PTFE                                                  |

| 特性        | 值           |
|-----------|-------------|
| 阀座密封件材料   | PTFE        |
| 产品重量      | 1600 g      |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 驱动外壳材料    | 镀镍黄铜        |