

完整真空吸盘
VASB-100-1/4-NBR
订货号: 35416



数据表

特性	值
公称通径	4 mm
真空吸盘直径	100 mm
有效吸气直径	85 mm
接口位置	顶部
真空吸盘形状	波纹管，1.5 褶
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	397 N
额定工作压力时的保持力	397 N
安装螺纹	G1/4
真空吸盘安装	G1/4
真空接口	G1/4
颜色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
旋入螺钉的材料	压铸锌
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	NBR