


中间减压阀板
LR-ZP-B-D-3
订货号: 35426



数据表

特性	值
基于标准	ISO 5599-1
集成功能	减压阀
结构特点	缸径
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...1.2 Mpa
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...174 psi
入口压力 1	14 bar
气源压力 1 MPa	1.4 Mpa
气源压力 1 psi	203 psi
认证	UL - 认证 (OL)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	1220 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝 钢