


中间减压阀板  
LR-ZP-A/B-D-3  
订货号: 35429



数据表

| 特性                  | 值                  |
|---------------------|--------------------|
| 基于标准                | ISO 5599-1         |
| 集成功能                | 减压阀                |
| 结构特点                | 缸径                 |
| 压力调节范围 MPa          | 0.05 Mpa...1.2 Mpa |
| 压力调节范围              | 0.5 bar...12 bar   |
| 压力调节范围 psi          | 7.25 psi...174 psi |
| 入口压力 1              | 14 bar             |
| 气源压力 1 MPa          | 1.4 Mpa            |
| 气源压力 1 psi          | 203 psi            |
| 认证                  | UL - 认证 (OL)       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III   |
| 产品重量                | 1770 g             |
| 材料说明                | RoHS 合规            |
| 密封件材料               | NBR                |
| 外壳材料                | 压铸铝<br>钢           |