

电磁线圈
VACC-S18-70-K5-16-U2D
订货号: 3546913

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	125 V DC: 7.0 W
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
欧盟境外防爆认证	I 类, 2 区 (CA) I 类, 2 区 (US)
防爆	I 类, 2 子类 (CA) I 类, 2 区 (US)
防爆环境温度	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	1700 g
电气接口	端子盒, 电缆接入螺纹 NPT1/2
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	精制铝合金 灰铸铁