

低耗气枪
LSP-1/4-D
订货号: 35528

FESTO



数据表

特性	值
排气功能	计量吹气
工作压力	0 bar...10 bar
到大气的流量	120 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	120 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
声压级	90 dB(A)
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	240 g
气动接口	内螺纹 G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金