


真空发生器
VAD-ME-I-1/4
订货号: 35532

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1.4 mm
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度
集成功能	电控喷射脉冲阀 电控开关阀
结构特点	T 型
工作压力	1.5 bar...8 bar
最大真空度	90 %
持续通电率	100%
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	0 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 °C...50 °C
电气接口	插头
安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	G1/8
真空接口	G1/4
外壳材料	铝