


真空发生器 VAD-ME-3/8

订货号: 35556

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径 | 2 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 喷射器特征 | 高真空气度 |
| 集成功能 | 电控开关阀 |
| 结构特点 | T型 |
| 工作压力 | 1.5 bar...8 bar |
| 最大真空气度 | 85 % |
| 持续通电率 | 100% |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 不可用润滑介质工作 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介质温度 | 0 °C...40 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | 0 °C...40 °C |
| 产品重量 | 242 g |
| 电气接口 | 插头 |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 真空接口 | G3/8 |
| 外壳材料 | 铝 |