

发光密封件 MV-LD-12-24DC

订货号: 35558

FESTO



数据表

特性	值
开关位置指示器	LED
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
产品重量	1.6 g
电气接口	B 型 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构MSV
工作电压范围 DC	12 V...24 V
保护导线接口	可用
发光密封件的标称功率	0.05 W
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	TPE-U(PU)
颜色	透明