



开关阀
HE-1/4-DB-MINI
订货号: 3563687

FESTO



数据表

特性	值
系列	DB
规格	Mini
网格尺寸	44 mm
结构特点	开关阀
驱动方式	手动
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
控制锁	挂锁（可选）
手控装置	无
先导类型	直接
阀功能	两位三通阀，双电控
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
搭接	重叠
C 值	6.3 l/sbar
b 值	0.8
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	2300 l/min
标准标称流量 2-3	700 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
安装方式	管式安装 带通孔
产品重量	66 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4

特性	值
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
活塞式滑阀材料	POM
密封件材料	FPM
外壳材料	加强型聚酰胺