

堵头
B-1/8
订货号: 3568

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
符合标准	DIN 908
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	3.5 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	7 g
安装方式	内六角, 规格 5 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/8
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀锌钢
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)