

**L 型倒钩式接头**  
**LCNH-1/8-PK-4**  
订货号: 35986

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 公称通径                | 2.9 mm                           |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                              |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                     |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G1/8                         |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm                     |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 外壳材料                | 铝<br>压铸锌                         |