

L型倒钩式接头 LCNH-1/4-PK-4

订货号: 35988

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 公称通径 | 2.9 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 密封圈 |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 6 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 铝 压铸锌 |