

连接法兰
KSZ-M12X1,25
订货号: 36126

FESTO



数据表

特性	值
规格	M12x1.25
安装位置	可选
螺纹接头	内螺纹 M12x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	1.5 kN
产品重量	180 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢 镀锌
螺纹件材料	钢 镀锌