

连接法兰
KSZ-1/2-20-UNF
订货号: 36130

FESTO



数据表

特性	值
规格	UNF1/2-20
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	178 g
	6.27 oz
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢 镀锌
螺纹件材料	钢 镀锌